


Negovalne postelje KRAS

So enostavne postelje z nespremenljivo višino ležišča 50 cm.
Omogočajo preprosto mehansko nastavljanje vseh delov ležišča (KRAS 10 – 34) ali nastavljanje z elektromotorji (KRAS 10E – 34E) oz. plinskim cilindri.


KRAS 32E




KRAS 34E



Naklon hrbtnega naslona je nastavljiv od 0° do 75°



Naklon hrtnega naslona je nastavljiv od 0° do 75°



Naklon nadkolenskega dela je nastavljiv od 0° do 35°




Naklon podkolenskega dela se nastavi ročno v petih stopnjah od 0° do 20°.

Negovalne postelje ALP

KRAS 10E - 34E

Postelje KRAS 10E – 34E so postelje z elektromotorji.



www.SIMPSS.si

Motnica 3, Trzin, T: 01/562 13 52
Metelkova ul. 11, Ljubljana, T: 01/439 61 00

Simpss®
medicinski
pripomočki



Za kvalitetno nego bolnika

Negovalne postelje Simps'S so primerne za uporabo v socialno-varstvenih ustanovah, zdraviliščih kot tudi za nego na domu. Na razpolago je več modelov negovalnih postelj, ki se med seboj razlikujejo po načinu izvedbe, obliki in funkcijah, ki jih omogočajo.

Simpss®
medicinski
pripomočki


Negovalne postelje ALP



Na obeh straneh postelje je lesena varovalna ograja. Ograja je nastavljiva v dveh višinah, kar omogoča uporabo blazin, ki preprečujejo nastanek bolečin in razjed zaradi pritiska. Možnost spusta-dviga tudi samo ene strani ograje (uporaba ograj na nižji stopnji le pri 12 cm posteljnem vložku).



Postelje ALP imajo trikrat lomljeno, štiridelno ležišče, primerno za posteljni vložek velikosti 200 x 90 cm.



ALP 32EC



ALP 34EC





ALP 35EC



ALP 60EC



Na vse postelje ALP je mogoče pritrdirti različne dodatke:



Legenda: EC = električna s centralno zavoro

MODEL	Nastavitev višine ležišča	Dvodeleno ležišče	Štiridelno ležišče	Lesena ograja	Spodnji del postelje v lesu	Centralna blokada	Kolesa - velikost
ALP 35L	31-71 cm		●	●			125 mm
ALP 3NL	20-60 cm		●	●			100 mm
ALP 10E	40-80 cm	●					125 mm
ALP 12E	40-80 cm	●			●		125 mm
ALP 14E	40-80 cm	●		●	●	●	100 mm
ALP 30E	40-80 cm		●				125 mm
ALP 32E	40-80 cm		●	●	●		125 mm
ALP 10EC	40-80 cm	●					125 mm
ALP 12EC	40-80 cm	●		●	●	●	125 mm
ALP 30EC	40-80 cm		●				125 mm
ALP32EC	40-80 cm	●		●	●	●	125 mm
ALP 34EC	40-80 cm	●		●	●	●	100 mm
ALP 35EC	40-80 cm	●		●	●	●	125 mm
ALP 60EC	40-80 cm	●		●	●	●	125 mm